

PURISTUSMITTATAULUKKO

RYCO ISO-18752 One piece-liittimet

RYCO H5000D 350 bar	One piece-liittimet			
	Liitinsarja T7000		Liitinsarja T6000	
	PUR.MITTA	MERKKAUS- MITTA	PUR.MITTA	MERKKAUS- MITTA
1/2"-08	27,6	29		
5/8"-10	32,0	32		
3/4"-12	35,4	32		
1"-16	41,9	43		
1 1/4"-20	52,6	51		
1 1/2"-24	58,0	56		
2"-32			78	105

RYCO H6000D 420 bar	One piece-liittimet			
	Liitinsarja T7000		Liitinsarja T6000	
	PUR.MITTA	MERKKAUS- MITTA	PUR.MITTA	MERKKAUS- MITTA
KOKO"-DN				
1/2"-08	27,6	29		
5/8"-10	31,2	32		
3/4"-12	35,4	32		
1"-16	42,0	43		
1 1/4"-20	52,0	51		
1 1/2"-24			59,5	88
2"-32			82	105

Annetut puristusmitat ovat ohjeellisia. Letkuissa ja liittimissä olevien toleranssierojen takia parhaan tuloksen saamiseksi tulee letkuliitoksen liittimen sisämitan supistuma olla puristuksen jälkeen seuraavasti: Ristikudosletkut 3...5% / Termoplastiset letkut 2...3% / Spiraaliletkut 3...5%

Esimerkki: Jos 2-kudosletkun liittimen sisähalkaisija on ennen puristusta 12,4mm, tulee sen olla puristuksen jälkeen 11,8-12,0mm.