



## PURISTUSMITTATAULUKKO YOKOHAMA ISO-18752

Yokohama ISO42 420 bar	One piece-liittimet Liitinsarja T7000 (ei kuorita)	
<b>KOKO"- DN</b>	PUR.MITTA	MERKKAUS- MITTA
<b>1/2"-08</b>	27,6	29
<b>5/8"-10</b>	31,2	32
<b>3/4"-12</b>	35,4	32
<b>1"-16</b>	42,0	43

Yokohama ISO42 420 bar	
<b>KOKO "- DN</b>	<b>Holkki</b>
	<b>S312T (ei kuorita)</b>
<b>1/2"-08</b>	
Pur.mitta	27,0
<b>5/8"-10</b>	
Pur.mitta	30,0
<b>3/4"-12</b>	
Pur.mitta	35,0
<b>1"-16</b>	
Pur.mitta	42,5

Annetut puristusmitat ovat ohjeellisia. Letkuissa ja liittimissä olevien toleranssierojen takia parhaan tuloksen saamiseksi tulee letkuliitoksen liittimen sisämitan supistuma olla puristuksen jälkeen seuraavasti: Ristikudosletkut 3...5% / Termoplastiset letkut 2...3% / Spiraaliletkut 3...5%

Esimerkki: Jos 2-kudosletkun liittimen sisähalkaisija on ennen puristusta 12,4mm, tulee sen olla puristuksen jälkeen 11,8-12,0mm.